


# ポール式アーム取り付け図

株式会社 ドリーム産業 TEL 073-451-0012 FAX 073-451-0017  
**天井高 (A寸法) が2800mm以上は、特注品となります。**

ポール式アームドライヤーは、取り付け位置の正確な天井高寸法が必要になる為正確に採寸して下さい。  
 ポール式アームドライヤーの取り付けには、ポール固定取り付け金具を止める為の補強工事が必要です。 施工会社様と相談の上、御注文お願い致します。

- ※ 天井材にポール固定取り付け金具を取り付け時は、天井材の裏に木材の板、等で、取り付け部を補強して下さい。
- ※ ポール固定取り付け金具は、天井部と床部が、垂直になる様、取り付けて下さい。
- (注、傾いて取り付けますと、ドライヤーが傾いた方に移動し、御使用しずらくなります)
- ※ 床部がコンクリートの場合は、ポール取り付け金具をアンカーボルトで固定して下さい。
- ※ 電源コンセントは、ドライヤー1台に対し100V、1.5kWの単独回路が必要です。
- ※ 補強板は、施工会社様と相談の上、お客様でご用意して下さい。(コンパネ・木材・等)
- ※ 取り付け及び補強工事は、御受け致しておりません。



固定取り付け金具は、ポールが上下垂直になるように取り付けして下さい。

床

天井高 (A寸法)

標準1950

天井材

天井骨組

天井骨組と補強板をネジ又は、釘、等で固定して下さい。

照明

衝突 注意

安全トップアーム固定金具

816

天井裏にポール取り付け金具用の補強板をしつかり取り付けして下さい。

ポール固定取り付け金具

補強板に貫通する様にネジ止めして下さい

化粧カバー

外形寸法 200φ

クラック

ステンレスポール  
φ30

化粧カバー  
外形寸法 200φ

ポール固定取り付け金具

下がり幅 上がり幅

680

380